

Garant**WNMG 060408, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SS
Type	HB7035-1
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning