

Garant**WNMG 060408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 252064 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197875006 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

WN.G 060408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 100 - 320 m/min |
| Spånbryder | SM |
| Primær anvendelse | P |
| Type | HB7035-1 |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 060408 |
| Antal skift/skær | 6 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |