

Garant**WNMG 080404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Spånbryder	SS

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning