


**Garant****WNMG 080404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WN.G 080404 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7035-1

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning