

Garant**WNMG 080408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080408 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7035-1

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning