


Garant**WNMG 080412, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Spånbryder	SG
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning