

3M Scotch-Brite™

Slibefiberpude, 158×224 mm, Fiberstruktur: 1000**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 556000 1000 |
| GTIN | 3134375235693 |
| Artikelklasse | 53M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sart overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kornstørrelsessammenligning | 600 - 1000 |
| Farve | grå |
| Fiberstruktur | 1000 |
| Finhedsgrad | meget fin |
| 3M-navn | CF-HP |
| Udførelse | S Ultra Fine |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|----------------------|----------------|
| Bredde | 158 mm |
| Længde | 224 mm |
| Produktnavnsegenskab | 158×224 mm |
| Produkttype | Slibefiberpude |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|-----------|--------|
| Slibeblok | 556020 |
| Dorn | 556030 |

