



## HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114030 med kassette, ubelagt, Type: 1-6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115050 1-6
GTIN	4045197871787
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 1 - 6 mm

Antal bor: 51

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

### Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Borområde	1 - 6 mm

Antal bor	51
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

**Tilbehør**

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,4	114030 4,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,4	114030 1,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,8	114030 3,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,7	114030 1,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,9	114030 1,9
	114030 5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,3

114030 2,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,1

114030 1,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,1

114030 3,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,3

114030 1,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,8

114030 2,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,6

114030 1,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,3

114030 4,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,1

114030 2,1