

**HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114030 med kassette, ubelagt, Type: 6-10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 115050 6-10 |
| GTIN | 4045197871794 |
| Artikelklasse | 12B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 6 - 10 mm

Antal bor: 41

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Skaft | Cylindrisk skaft |
| Bor i stigende størrelse | 0,1 mm |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Borområde | 6 - 10 mm |
| Antal bor | 41 |
| Antal skær Z | 2 |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 338 |
| Type | N |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Spidsvinkel | 130 grader |
| Indvendig køling | nej |
| med kassette | ja |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 80 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 60 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 35 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 32 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 22 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 18 m/min | P |
| GG (G) | betinget egnet | 30 m/min | K |
| CuZn | egnet | 40 m/min | N |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,9 | 114030 7,9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,4 | 114030 7,4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,1 | 114030 9,1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,6 | 114030 6,6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,3 | 114030 9,3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7 | 114030 7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,4 | 114030 8,4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,1 | 114030 8,1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,2 | 114030 9,2 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,8 | 114030 8,8 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,1 | 114030 6,1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,8 | 114030 7,8 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,3 | 114030 8,3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,9 | 114030 9,9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,7 | 114030 7,7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,8 | 114030 9,8 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5 | 114030 6,5 |

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,1 | 114030 7,1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,2 | 114030 7,2 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,6 | 114030 8,6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,7 | 114030 9,7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,4 | 114030 6,4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,6 | 114030 9,6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,3 | 114030 7,3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,2 | 114030 6,2 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5 | 114030 7,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,3 | 114030 6,3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,7 | 114030 8,7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,9 | 114030 6,9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,4 | 114030 9,4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10 | 114030 10 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,7 | 114030 6,7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,6 | 114030 7,6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,2 | 114030 8,2 |
| | 114030 8,5 |

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,9

114030 8,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8

114030 6,8