

**HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114030 med kassette, ubelagt, Type: 2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115050 2-10
GTIN	4045197875402
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 2 - 10 mm

Antal bor: 81

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylindrisk skaft
Borområde	2 - 10 mm

Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Antal bor	81
Antal skær Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,8	114030 3,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114030 8,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,4	114030 5,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,9	114030 6,9
	114030 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,8

114030 4,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,7

114030 2,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,6

114030 9,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,7

114030 3,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,3

114030 9,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,3

114030 8,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,6

114030 6,6

114030 5,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,8

114030 9,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,8

114030 8,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,7

114030 8,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,2

114030 6,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,9

114030 8,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,6

114030 4,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,6

114030 2,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,9

114030 3,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,8

114030 7,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,3

114030 6,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8

114030 8

114030 3,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,4

114030 2,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,1

114030 5,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,1

114030 9,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,8

114030 2,8