



HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114030 med kassette, ubelagt, Type: 1-10,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115050 1-10,5
GTIN	4045197875419
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 1 - 10,5 mm

Antal bor: 24

Kernehul-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal bor	24
-----------	----

Skaft	Cylindrisk skaft
Borområde	1 - 10,5 mm
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Kernehul-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skær Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9 tomme eller mm	114030 9
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8 tomme eller mm	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5 tomme eller mm	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3 tomme eller mm	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2 tomme eller mm	114030 2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5 tomme eller mm	114030 7,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5 tomme eller mm	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5 tomme eller mm	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8 tomme eller mm	114030 8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5 tomme eller mm	114030 6,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5 tomme eller mm	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2 tomme eller mm	114030 10,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1 tomme eller mm	114030 1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4 tomme eller mm	114030 4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5 tomme eller mm	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5 tomme eller mm	114030 1,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5 tomme eller mm	114030 9,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7 tomme eller mm	114030 7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5 tomme eller mm	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10 tomme eller mm	114030 10
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6 tomme eller mm	114030 6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,5 tomme eller mm	114030 10,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2 tomme eller mm	114030 4,2
	114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller
tommer) 3 tomme eller mm
