



HOLEX CleverDrill spiralbor HSS nr. 114030 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 115055 1-6 |
| GTIN | 4045197875457 |
| Artikelklasse | 12B |

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 1 - 6 mm

Antal bor: 51

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bor i stigende størrelse | 0,1 mm |
| Borområde | 1 - 6 mm |
| Skaft | Cylindrisk skaft |
| Antal bor | 51 |
| Antal skær Z | 2 |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |

| | |
|-------------------|------------|
| Norm | DIN 338 |
| Type | N |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Spidsvinkel | 130 grader |
| Indvendig køling | nej |
| med kassette | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 80 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 60 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 35 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 32 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 22 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 18 m/min | P |
| GG (G) | betinget egnet | 30 m/min | K |
| CuZn | egnet | 40 m/min | N |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,6 | 114030 2,6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2 | 114030 2 |

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5 | 114030 4,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,1 | 114030 4,1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,9 | 114030 2,9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,4 | 114030 5,4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5 | 114030 1,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,1 | 114030 2,1 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6 | 114030 6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,6 | 114030 4,6 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,4 | 114030 1,4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4 | 114030 4 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,9 | 114030 3,9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2 | 114030 4,2 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,9 | 114030 1,9 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,7 | 114030 5,7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,7 | 114030 3,7 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3 | 114030 3 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,3 | 114030 2,3 |
| | 114030 5,3 |

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,9

114030 4,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,1

114030 5,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,6

114030 3,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,2

114030 1,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,8

114030 2,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,6

114030 1,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,8

114030 1,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,3

114030 1,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,7

114030 4,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,7

114030 2,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,8

114030 4,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,4

114030 2,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,8

114030 3,8

114030 4,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,1

114030 1,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,1

114030 3,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,2

114030 3,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,7

114030 1,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,6

114030 5,6