



HOLEX CleverDrill spiralbor HSS nr. 114030 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 2-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115055 2-10
GTIN	4045197875471
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 2 - 10 mm

Antal bor: 81

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylindrisk skaft
Borområde	2 - 10 mm
Antal bor	81
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Antal skær Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,9	114030 6,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,7	114030 8,7
	114030 8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,2

114030 7,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,1

114030 5,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,1

114030 8,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,7

114030 2,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4

114030 4

114030 9,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,8

114030 4,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,4

114030 2,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,3

114030 7,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,1

114030 2,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,7

114030 3,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,6

114030 3,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,8

114030 7,8

114030 7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,9

114030 8,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,1

114030 9,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,9

114030 3,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,3

114030 9,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,9

114030 4,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,9

114030 7,9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,1

114030 4,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,7

114030 9,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,7

114030 5,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,3

114030 8,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,6

114030 2,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,4

114030 7,4

114030 6,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,8

114030 3,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,6

114030 5,6

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,8

114030 9,8

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,3

114030 6,3