



## HOLEX CleverDrill spiralbor HSS nr. 114030 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 115055 1-10   |
| GTIN                | 4045197875488 |
| Artikelklasse       | 12B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

### Teknisk beskrivelse

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Skaft                    | Cylindrisk skaft  |
| Bor i stigende størrelse | 0,5 mm            |
| Antal bor                | 19                |
| Borområde                | 1 - 10 mm         |
| Antal skær Z             | 2                 |
| Serie                    | HOLEX CleverDrill |
| Belægning                | ubelagt           |
| Skæremateriale           | HSS               |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Norm              | DIN 338    |
| Type              | N          |
| Tolerance, nom. Ø | h8         |
| Spidsvinkel       | 130 grader |
| Indvendig køling  | nej        |
| med kassette      | nej        |
| Farvering         | uden       |
| Produkttype       | Spiralbor  |

### Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer        | betinget egnet | 80 m/min       | N        |
| Aluminium (med korte spåner)  | betinget egnet | 60 m/min       | N        |
| Alu > 10% Si                  | betinget egnet | 50 m/min       | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 35 m/min       | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 32 m/min       | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 22 m/min       | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 18 m/min       | P        |
| GG (G)                        | betinget egnet | 30 m/min       | K        |
| CuZn                          | egnet          | 40 m/min       | N        |
| Olie                          | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |                |          |

### Tilbehør

|   |          |
|---|----------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8 | 114030 8 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7 | 114030 7 |

|   |            |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9   | 114030 9   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10  | 114030 10  |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5 | 114030 1,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2   | 114030 2   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3   | 114030 3   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5 | 114030 2,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1   | 114030 1   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5 | 114030 5,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5   | 114030 5   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5 | 114030 7,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5 | 114030 9,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4   | 114030 4   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6   | 114030 6   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5 | 114030 3,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5 | 114030 6,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5 | 114030 4,5 |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5 | 114030 8,5 |