



HOLEX CleverDrill spiralbor HSS nr. 114030 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-13KB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115055 1-13KB
GTIN	4045197875518
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslåning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Bemærk:

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Borområde: 1 - 13 mm

Antal bor: 29

Kernehul-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 13 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal bor	29
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Kernehul-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skær Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8 tomme eller mm	114030 8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2 tomme eller mm	114030 10,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,5 tomme eller mm	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5 tomme eller mm	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 12,5 tomme eller mm	114030 12,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4 tomme eller mm	114030 4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,8 tomme eller mm	114030 4,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5 tomme eller mm	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5 tomme eller mm	114030 2,5
	114030 7,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5 tomme eller mm

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9 tomme eller mm

114030 9

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,5 tomme eller mm

114030 10,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2 tomme eller mm

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 7 tomme eller mm

114030 7

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 2 tomme eller mm

114030 2

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 5,5 tomme eller mm

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 10 tomme eller mm

114030 10

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1 tomme eller mm

114030 1

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 12 tomme eller mm

114030 12

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 13 tomme eller mm

114030 13

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,5 tomme eller mm

114030 4,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5 tomme eller mm

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3 tomme eller mm

114030 3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5 tomme eller mm

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 1,5 tomme eller mm

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 11,5 tomme eller mm

114030 11,5

114030 11

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 11 tomme eller mm

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3 tomme eller mm

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N Ø DC h8 (mm eller tommer) 6 tomme eller mm

114030 6