

Spiralborsæt HSS-E nr. 114580 med kassette, TiAlN, Type: 1-6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115450 1-6
GTIN	4045197875532
Artikelklasse	11B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise borerer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekrafterne.

Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylindrisk skaft
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Antal bor	51
Borområde	1 - 6 mm
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	65 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	S
GG (G)	egnet	40 m/min	K
CuZn	egnet	50 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,3 mm	114580 1,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,1 mm	114580 2,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,8 mm	114580 5,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,7 mm	114580 1,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,9 mm	114580 1,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,8 mm	114580 2,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,2 mm	114580 3,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,1 mm	114580 1,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,2 mm	114580 1,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1 mm	114580 1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,7 mm	114580 4,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,6 mm	114580 2,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6 mm	114580 6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,3 mm	114580 5,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,1 mm	114580 5,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,7 mm	114580 5,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,2 mm	114580 2,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,7 mm	114580 3,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2 mm	114580 2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4 mm	114580 4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,3 mm	114580 4,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,8 mm	114580 4,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,4 mm	114580 5,4

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,6 mm	114580 4,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,6 mm	114580 3,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,9 mm	114580 2,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,4 mm	114580 2,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,4 mm	114580 3,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,6 mm	114580 1,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,3 mm	114580 2,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,9 mm	114580 4,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,8 mm	114580 1,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,9 mm	114580 3,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3 mm	114580 3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,7 mm	114580 2,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,6 mm	114580 5,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,1 mm	114580 3,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,8 mm	114580 3,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,9 mm	114580 5,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,1 mm	114580 4,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,4 mm	114580 1,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,2 mm	114580 5,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,4 mm	114580 4,4
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-6	115470 1-6