

Spiralborsæt HSS-E nr. 114580 med kassette, TiAlN, Type: 6-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Artikelklasse	11B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Højeffektivt bor til fantastisk ydelse. Præcise borerer vha. optimeret krydstilspidsning og 4-flade-slibning. Med den særlige spånnotprofil opnås der en klar reduktion af skærekrafterne.

Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylindrisk skaft
Borområde	6 - 10 mm
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Antal bor	41
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	grøn

Produkttype

Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	75 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	65 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	S
GG (G)	egnet	40 m/min	K
CuZn	egnet	50 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 6-10	115470 6-10