

Fingevind Nogo-tolerancering 6g, M×stigning: 27X2



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 486210 27X2 |
| GTIN | 2050001036254 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------|
| Gevind | M27 |
| Toleranceklasse | 6g |
| Gevindstigning | 2 mm |
| Kalibrering | L12 |

| | |
|---------------|---------------------------|
| Tolerancefelt | g |
| Læretype | Nogo-lærer |
| Norm | DIN 13 |
| Gevindtype | MF |
| Kvalitet | 6 |
| Produkttype | Gevind-nogo-tolerancering |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 60 mm | 028600 60 |
| DAkS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm | 028640 100 |