

3M Scotch-Brite™

Slibefiberrulle, 115 mm×10 m, Fiberstruktur: 220**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556100 220
GTIN	3134375441100
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	240 - 280
Fiberstruktur	220
Finhedsgrad	middel

Farve	rød
Udførelse	A Fine
3M-navn	WR-SH
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	115 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	115 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Dorn	556030
Slibebløkk	556020