

**Slibelærred (A) brunt, meget fleksibelt KK 114 F, 230×280 mm, Korn: ROUGE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556900 ROUGE
GTIN	4018875000526
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid.** Arkstørrelse 230×280 mm.

Type **VSM KK 114: Brunt stof, til ekstremt hård belastning.** Denne kvalitet er særdeles smidig, olie- og petroleumsfast og kan rives i længderetningen, så der kommer en lige kant, der følger trådene uden at blive flosset. Type **VSM KK 114 F**, fin kornbelægning, svarende til kornstr. 1000.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Teknisk beskrivelse

Korn	1000
Finhedsgrad	poler
Producentbetegnelse	KK 114 F
Serie	KK114F
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Slibeblad, bredde	280 mm
Slibeblad, længde	230 mm

Produktnavnsegenskab	230×280 mm
Produkttype	Slibelærred

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummislibeklods	557600
Strygestål	556950