

Garant**Krympepatron 3°, ekstra slank, HSK-E 40 A = 60, Spænde-Ø D1: 3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308321 3
GTIN	4045197875396
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

Ekstra slank konstruktion.

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min⁻¹.

Anvendelse:

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spænde-Ø D₁: 3 mm

Udvendig Ø D: 10 mm

Ø D₂: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	6 mm
Udvendig Ø D	10 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm

Adapter	HSK-E 40 A = 60
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 40000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagingsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Underskab	354290
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9