

3M Scotch-Brite™

**Slibelærred, håndpuder sæt med 25 dele Durable Flex, 114×228 mm,  
Fiberstruktur: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556145 1000
GTIN	8410001134420
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

**Fleksibel** højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**. Den **enorme fleksibilitet** gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

**Fordel:**

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

**Anvendelse:**

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

**Leveringsomfang:**

Sæt med 25 håndpuder.

**Teknisk beskrivelse**

Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
-----------------------------	------------

Finhedsgrad	meget fin
Farve	grå
Fiberstruktur	1000
3M-navn	DF
Udførelse	S Ultra Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	114 mm
Længde	228 mm
Produktnavnsegenskab	114×228 mm
Produkttype	Slibefiberpude

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

tør

egnet

**Tilbehør**

Slibeblok

556020

Dorn

556030