

Garant**Bundhul-spiraltap + kernehulsspiralbor, Til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	146923 M3-12
GTIN	4045197876584
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af spiraltapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 135850 og kernebor nr. 114580

Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gvindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Farvering	grøn

Produkttype

Snittapper

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M5	135850 M5
SpiraltapperHSS-E form C M M3	135850 M3
SpiraltapperHSS-E form C M M6	135850 M6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
SpiraltapperHSS-E form C M M10	135850 M10
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
SpiraltapperHSS-E form C M M4	135850 M4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
SpiraltapperHSS-E form C M M8	135850 M8
SpiraltapperHSS-E form C M M12	135850 M12
Tom kassette Type 4	146960 4