

**Garant****Drevet værktøj aksialt, ER25, Type: 30-ER25-IK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319901 30-ER25-IK
GTIN	4045197876843
Artikelklasse	31W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Udførelsen IKC – med keramikpakningsæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsejnet.

Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Bruges både på skive- og stjernerevolver. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 25 bar.

Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver.

Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Fordel:**

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

**Anvendelse:**

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

**Passer til :**

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

**Leveringsomfang:**

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

**Specialtilbehør:**

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

**Bemærk:**

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Værktøjsspænding: ER25

b<sub>1</sub>: 70 mm

x: 90 mm

x<sub>2</sub>: 32 mm

Køling: intern

Maks. tryk: 25 bar

## Teknisk beskrivelse

Køling	intern
x	90 mm
x <sub>2</sub>	32 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Maks. tryk	25 bar
Adapter	ER25
VDI-størrelse	30
Værktøjsspænding	ER25
Produkttype	Drevet værktøj

## Tilbehør

Varia spændetangsholder VARIA VX3 til ER-spændepatronstørrelse 25 ER

319802 25

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 25 ER

319804 25