

**STARCKE®****Papir-burrelåssliberondel (A), Ø 125 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567715 40
GTIN	4002748776892
Artikelklasse	56Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) eller Starcke 544 C3K (korn 240 til 400, stearatbelagt) med **høj styrke og tæt spredning**. Høj slibeeffekt som følge af specialbehandlede korundkorn **(A)**.

**Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour** og er i forbindelse med **burrelåssliberondel** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

**Anvendelse:**

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdshastighed **40 m/s**.

**Universelt anvendelig** til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

**Bemærk:**

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	40
Skive-Ø	125 mm

Producentbetegnelse	540 FK
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

567857 125

Håndslibeklods med burrelukning Passer til skive-Ø 125 mm

Burrelåspolerskive,M14 Udvendig Ø 125 mm	567762 125
Burrelåssliberondel,M14 Udvendig Ø 125 mm	567760 125