

Garant**Drevet værktøj aksial, VX4, Type: 40-VX4-IK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319904 40-VX4-IK
GTIN	
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹. Udførelsen IKC – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges både på skive- og stjernerevolver. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 25 bar.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsætter Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Teknisk beskrivelse

Køling	intern
x	80 mm
x ₁	84 mm
x ₂	64,7 mm
b ₁	85 mm
Maks. tryk	25 bar
Adapter	VX4
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	VX4
Produkttype	Drevet værktøj

Tilbehør

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 40	319804 40
Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 16 mm	319838 16
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 10 mm	319827 10
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 12 mm	319827 12
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 6 mm	319827 6
	319804 25

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-
spændepatronstørrelse 25

Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 16 mm

319827 16

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-
spændepatronstørrelse 32

319804 32

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-
spændepatronstørrelse 16

319804 16

Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 20 mm

319827 20

Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 25 mm

319827 25

Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 8 mm

319827 8

Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 27 mm

319838 27

Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 22 mm

319838 22

Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-
spændepatronstørrelse 20

319804 20