



## Drevet værktøj radial, VX4, Type: 40-VX4-RIK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319923 40-VX4-RIK
GTIN	4045197877024
Artikelklasse	31W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kan bruges på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvenligt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>. Bruges på **skiverevolvere**. Højre udførelse. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar. Justering via **standard-pin-liste**.

#### Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

#### Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

#### Passer til :

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

#### Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

#### Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 – 319888, ER-spændetænger nr. 308941 – 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745.

**Bemærk:**

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**

VDI-størrelse: 40

Værktøjsspænding: Varia VX4

l<sub>1</sub>: 138 mm

b<sub>1</sub>: 76,5 mm

b<sub>2</sub>: 53 mm

h<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Køling: intern

## Teknisk beskrivelse

Køling	intern
x	100 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>1</sub>	76,5 mm
b <sub>2</sub>	53 mm
Adapter	VX4
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	Varia VX4

## Tilbehør

Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 16 mm	319838 16
Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 27 mm	319838 27
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 12 mm	319827 12
Aksial fræsedornsholder VARIA VX4 Dorn-Ø d1 22 mm	319838 22

Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 20 ER	319804 20
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 25 mm	319827 25
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 10 mm	319827 10
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 8 mm	319827 8
Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 40 ER	319804 40
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 20 mm	319827 20
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 16 mm	319827 16
Korthulsborholder VARIA VX4 Spænde-Ø D1 6 mm	319827 6
Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 16 ER	319804 16
Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 32 ER	319804 32
Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 25 ER	319804 25