



Drevet værktøj radial, TOEM-liste, VX3, Type: 30-VX3-LIK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319941 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877185
Artikelklasse	31W

Beskrivelse

Udførelse:

Stopliste (42,5-TOEM).

Kan bruges på **stjernerevolver**. Venstre udførelse dvs. bearbejdning retning hovedspindel.

Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.

Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver.

Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til :

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 – 319888, ER-spændetænger nr. 308941 – 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**

VDI-størrelse: 30

Værktøjsspænding: Varia VX3

l₁: 134 mm

b₁: 69,5 mm

b₂: 59,5 mm

h₁: 68 mm

x: 100 mm

Køling: intern

Teknisk beskrivelse

Køling	intern
x	100 mm
l ₁	134 mm
h ₁	68 mm
b ₁	69,5 mm
b ₂	59,5 mm
Adapter	VX3
VDI-størrelse	30
Værktøjsspænding	Varia VX3

Tilbehør

Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 10 mm	319823 10
Aksial fræsedornsholder VARIA VX3 Dorn-Ø d1 16 mm	319835 16
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 16 mm	319823 16
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 6 mm	319823 6

Varia spændetangsholder VARIA VX3 Til ER-spændetænger 20 ER	319802 20
Varia spændetangsholder VARIA VX3 Til ER-spændetænger 25 ER	319802 25
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 12 mm	319823 12
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 8 mm	319823 8
Varia spændetangsholder VARIA VX3 Til ER-spændetænger 16 ER	319802 16
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 20 mm	319823 20
Aksial fræsedornsholder VARIA VX3 Dorn-Ø d1 22 mm	319835 22
Aksial fræsedornsholder VARIA VX3 Dorn-Ø d1 27 mm	319835 27
Varia spændetangsholder VARIA VX3 Til ER-spændetænger 32 ER	319802 32
Korthulsborholder VARIA VX3 Spænde-Ø D1 25 mm	319823 25