



## Drevet værktøj radial, TOEM-liste, ER32, Type: 40-32-LIK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319947 40-32-LIK
GTIN	4045197877208
Artikelklasse	31W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvenligt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

Stopliste (42,5-TOEM).

Kan bruges på **stjernerevolver**. Venstre udførelse dvs. bearbejdning retning hovedspindel. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.

#### Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

#### Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

#### Passer til :

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

#### Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

#### Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 – 319888, ER-spændetænger nr. 308941 – 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745.

**Bemærk:**

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**

VDI-størrelse: 40

Værktøjsspænding: ER32

l<sub>1</sub>: 138 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 72 mm

h<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Køling: intern

## Teknisk beskrivelse

Køling	intern
x	100 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	72 mm
Adapter	ER32
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	ER32

## Tilbehør

Varia spændetangsholder VARIA VX4 Til ER-spændetænger 32 ER

319804 32

Varia spændetangsholder VARIA VX3 Til ER-spændetænger 32 ER

319802 32