

Garant**Drevet værktøj radial, OT-liste, ER32, Type: 40-32-L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319961 40-32-L
GTIN	
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Udførelsen IKD – med keramikpakningsæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsejnet. Kan bruges på **stjernerevolver**. Venstre udførelse dvs. bearbejdning retning hovedspindel. Udveksling 1:1. Udførelse med indvendig køling (intern) maks. 70 bar. Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Værktøjerne spændes ind i AGW via ER-spændetang med udvendigt liggende møtrik eller lynskiftesystem VARIA VX i licens EWS. Ekstern udvendig køling via KM-rør, intern køling vha. værktøj centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹. OT-liste.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer osv. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og krognøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Teknisk beskrivelse

Køling	ekstern
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₂	53 mm
b ₁	85 mm
Adapter	ER32
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	ER32
Produkttype	Drevet værktøj

Tilbehør

Varia spændetangsholder VARIA VX3 til ER-spændepatronstørrelse 32	319802 32
Varia spændetangsholder VARIA VX4 til ER-spændepatronstørrelse 32	319804 32