

**Slibelærred (A), blå, normal KK 24, 230×280 mm, Korn: 100****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 556800 100 |
| GTIN | 4018875000793 |
| Artikelklasse | 56V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid.** Arkstørrelse 230×280 mm.

Type **VSM KK 24: Blåt stof, slibelærred** til normal belastning til en fornuftig pris.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------------|
| Finhedsgrad | middel |
| Korn | 100 |
| Producentbetegnelse | KK 24 |
| Serie | KK24 |
| Slibemiddel | Normalkorund |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Slibeblad, bredde | 280 mm |
| Slibeblad, længde | 230 mm |
| Produktnavnsegenskab | 230×280 mm |

Produkttype

Slibelærrød

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

Gummislibeklods

557600

Strygestål

556950