

SWISS TOOLS

**Borestangholder, PSC 80, Spænde-Ø D1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318889 16
GTIN	2050001921857
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.  
Som holder til borestænger.

**Bemærk:**

PSC-spændebolt på forespørgsel.  
Indvendig køling: ja  
Udragende længde, A-mål: 98 mm  
Udvendig Ø D: 40 mm  
L<sub>1</sub>: 68 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Udragende længde, A-mål	98 mm
L <sub>1</sub>	68 mm
Adapter	PSC 80
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

