

Garant**Borestangholder slidset, PSC 63, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318890 25
GTIN	4045197889423
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT - Mere stabilitet og svingningsdæmpende effekt som følge af omslyngning af borestangen.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

L ₁	83 mm
Spænde-Ø D ₁	25 mm
Udvendig Ø D	55 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

