

**Garant****Borestangholder slidset, HSK-T 63, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318831 10
GTIN	4045197905161
Artikelklasse	31G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT** - Mere stabilitet og svingningsdæmpende effekt som følge af omslyngning af borestangen.

**Anvendelse:**

Som holder til borestænger.

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Udvendig Ø D	45 mm
L <sub>1</sub>	79,05 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

