

**Garant****eco værktøjsholder aksial, enkel, højre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318620 25
GTIN	4045197889379
Artikelklasse	31G

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

**GARANT** - optimering af levetiderne, bedre overflader, højere processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

**Bemærk:**

Inklusive gennemboret underlagsplade. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.

## Teknisk beskrivelse

Spændelængde L <sub>1</sub>	88 mm
Til holdefirkant	25 mm
Udvendig Ø D	102 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
B	40 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Produkttype

Værktøjsholder