

**Garant****eco værktøjsholder aksial, enkel, venstre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 318621 25     |
| GTIN                | 4045197893246 |
| Artikelklasse       | 31G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

**GARANT** - optimering af levetiderne, bedre overflader, højere processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

**Anvendelse:**

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

**Bemærk:**

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Udragende længde, A-mål     | 130 mm      |
| Udvendig Ø D                | 102 mm      |
| B                           | 40 mm       |
| Spændelængde L <sub>1</sub> | 88 mm       |
| Til holdefirkant            | 25 mm       |
| Adapter                     | HSK-T 63    |
| Holder-standard             | ISO 12164-3 |
| Indvendig køling            | ja          |

Produkttype

Værktøjsholder