

**Garant****eco værktøjsholder Radial, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318625 25
GTIN	4045197893260
Artikelklasse	31G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

**GARANT** - optimering af levetiderne, bedre overflader, højere processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

**Anvendelse:**

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

**Bemærk:**

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 **og** 25 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	90 mm
Spændelængde L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
Til holdefirkant	25 mm
Udvendig Ø D	102 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3

Indvendig køling	ja
Produkttype	Værktøjsholder