

Garant**eco værktøjsholder diagonal 45°, højre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	318627 25
GTIN	4045197893277
Artikelklasse	31G

Beskrivelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

GARANT - optimering af levetiderne, bedre overflader, højere processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplade. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	112,7 mm
B	40 mm
Udvendig Ø D	94 mm
Spændelængde L ₁	80 mm
Spids-midterforskydningf	12,7 mm
Til holdefirkant	25 mm
Adapter	HSK-T 63
Holder-standard	ISO 12164-3

Indvendig køling

ja

Produkttype

Værktøjsholder