

Garant**eco værktøjsholder diagonal 45°, venstre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 318628 25 |
| GTIN | 4045197893284 |
| Artikelklasse | 31G |

Beskrivelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

GARANT - optimering af levetiderne, bedre overflader, højere processikkerhed og stigning af produktiviteten gennem GARANT eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Udragende længde, A-mål | 112,7 mm |
| Spændelængde L ₁ | 80 mm |
| B | 40 mm |
| Til holdefirkant | 25 mm |
| Udvendig Ø D | 94 mm |
| Spids-midterforskydningf | 12,7 mm |
| Adapter | HSK-T 63 |
| Holder-standard | ISO 12164-3 |

| | |
|------------------|----------------|
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Værktøjsholder |