

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind vibrationsdæmpet, SK 40,  
Gevind M × længde L1: M12X100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301307 M12X100
GTIN	4045197889331
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk konstruktion.

**Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	12,5 mm
Udvendig Ø D	33 mm
Gevind M	M12×100
Udragende længde, A-mål	119 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40