

**Slibelærred (A), blå, normal KK 24, 230×280 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556800 120
GTIN	4018875000809
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid.** Arkstørrelse 230×280 mm.

Type **VSM KK 24: Blåt stof, slibelærred** til normal belastning til en fornuftig pris.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Finhedsgrad	middel
Producentbetegnelse	KK 24
Serie	KK24
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Slibeblad, bredde	280 mm
Slibeblad, længde	230 mm
Produktnavnsegenskab	230×280 mm

Produkttype

Slibelærrød

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Strygestål	556950
Gummislibeklods	557600