

**Spændehoved blød, SK 100, Startborings-Ø: 65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329956 65
GTIN	2050001925978
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød (reduceret hårdhed på 40 HRC i boringen) til selvuddrejning.

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**
Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Startborings-Ø	65 mm
Hårdhed	60 HR
Profil	rund
Længde L	59 mm
Adapter	SK 100

Produkttype

Spændehoved