


**STARCKE®****Stof-/burrelåssliberondel (ZA), Ø 125 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567615 80
GTIN	4002748775932
Artikelklasse	56Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ekstremt robuste** burrelåsslibeskiver 341XK på **forstærket, rivefast bomuldsstofunderlag**. Nyudviklet bindingssystem med zirkonkorund (**ZA**).

**Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour** og er i forbindelse med **burrelåssliberondel** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

**Anvendelse:**

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdshastighed **40 m/s**.

Har mange anvendelsesmuligheder inden for **grov- og finslibning af metaller**.

**Bemærk:**

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Skive-Ø	125 mm
Producentbetegnelse	341XK
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Burrelåspolerskive,M14 Udvendig Ø 125 mm	567762 125
Burrelåssliberondel,M14 Udvendig Ø 125 mm	567760 125
Håndslibeklods med burrelukning Passer til skive-Ø 125 mm	567857 125