

**STARCKE®****Papir-burrelåssliberondel (A), Ø 125 mm, Korn: 320****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567715 320    |
| GTIN                | 4002748779336 |
| Artikelklasse       | 56Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) eller Starcke 544 C3K (korn 240 til 400, stearatbelagt) med **høj styrke og tæt spredning**. Høj slibeeffekt som følge af specialbehandlede korundkorn (**A**).

**Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour** og er i forbindelse med **burrelåssliberondel** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

**Anvendelse:**

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdshastighed **40 m/s**.

**Universelt anvendelig** til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

**Bemærk:**

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

**Teknisk beskrivelse**

|         |        |
|---------|--------|
| Korn    | 320    |
| Skive-Ø | 125 mm |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Producentbetegnelse        | 544 C3K             |
| Slibemiddelforkortelse     | A                   |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 %             |
| Produktnavnsegenskab       | Ø 125 mm            |
| Drevmaskine                | Vinkelsliber        |
| Maks. omfangshastighed     | 40 m/s              |
| Produkttype                | Burrelåssliberondel |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | betinget egnet |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| INOX                          | betinget egnet |                |          |
| Ti                            | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | betinget egnet |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |
| Lak                           | egnet          |                |          |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |

## Tilbehør

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Burrelåspolerskive, M14 Udvendig Ø 125 mm | 567762 125 |
|-------------------------------------------|------------|

Burrelåssliberondel,M14 Udvendig Ø 125 mm

567760 125

Håndslibeklods med burrelukning Passer til skive-Ø 125 mm

567857 125