


STARCKE®**Stof-/burrelåsliberondel (ZA), Ø 150 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567625 40
GTIN	4002748756559
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt robuste burrelåslibeskiver 341XK på **forstærket, rivefast bomuldsstofunderlag**. Nyudviklet bindingssystem med zirkonkorund (**ZA**).

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med **burrelåsliberondel** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåsliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdshastighed **40 m/s**.

Har mange anvendelsesmuligheder inden for **grov- og finslibning af metaller**.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Skive-Ø	150 mm
Producentbetegnelse	341XK
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Burrelåssliberondel,M14 Udvendig Ø 150 mm	567760 150
Burrelåspolerskive,M14 Udvendig Ø 150 mm	567762 150
Håndslibeklods med burrelukning Passer til skive-Ø 150 mm	567857 150