


STARCKE®**Stof-/burrelåssliberondel (ZA), Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 567605 40 |
| GTIN | 4002748779862 |
| Artikelklasse | 56Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt robuste burrelåsslibeskiver 341XK på **forstærket, rivefast bomuldsstofunderlag**. Nyudviklet bindingssystem med zirkonkorund (**ZA**).

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med **burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig).

Maks. arbejdshastighed **40 m/s**.

Har mange anvendelsesmuligheder inden for **grov- og finslibning af metaller**.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Korn | 40 |
| Skive-Ø | 115 mm |
| Producentbetegnelse | 341XK |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Produktnavnsegenskab | Ø 115 mm |
| Drevmaskine | Vinkelsliber |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Produkttype | Burrelåssliberondel |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Burrelåspolerskive,M14 Udvendig Ø 115 mm | 567762 115 |
| Burrelåssliberondel,M14 Udvendig Ø 115 mm | 567760 115 |