



## Fjederkraftmåler Medio Line Newton, Maksimalt vejeområde: 25N



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479417 25
GTIN	7612348400256
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed  $\pm 0,3\%$  af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

#### Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

#### Specialtilbehør:

Sæt til ombygning til fjederkraftmåler nr. 479421.

### Teknisk beskrivelse

Lastholder	krog
Deling	0,2 N
Maksimalt vejeområde	25 N
Skalalængde	100 mm
Kalibrering	K1

Produkttype

Fjedervægt

**Services**

KalibreringFjedervægt Type F

027730 F

**Tilbehør**

Tryksæt Type MEDIO

479421 MEDIO

Slæbeviser Type MEDIO

479429 MEDIO

Kroge og klemmertil Micro / Medio

479428