



Fjederkraftmåler Macro Line Newton, Maksimalt vejeområde: 200N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479422 200
GTIN	7612348801961
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed $\pm 0,3\%$ af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Med slæbeviser og håndtag.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Sæt til ombygning til fjederkraftmåler nr. 479421.

Teknisk beskrivelse

Maksimalt vejeområde	200 N
Lastholder	krog
Skalalængde	140 mm
Deling	2 N

Kalibrering	K1
Produkttype	Fjedervægt

Services

KalibreringFjedervægt Type F	027730 F
------------------------------	----------

Tilbehør

Slæbeviser Type MACRO	479429 MACRO
Tryksæt Type MACRO	479421 MACRO