

Gevindtolerancedorn MultiCheck, Gevind: M4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486510 M4
GTIN	2050001060778
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 486000 og 486100.

Robust stålenhed med godt greb med skalainddelt aluminiums-skydebøsning til måling og direkte aflæsning af **gevinddybden op til 4xD**.

Fordel:

Kontrol af gevindlærehold og gevinddybde i en arbejdsgang. Tidsbesparelse i en testcyklus på op til 50 %. Nem udskiftning af slidte tolerancedorne (montagesæt på forespørgsel).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

MultiCheck til standard- og fingevind med nonius (indtil aflæsning 0,1 mm) eller med digitalt display (indtil aflæsning 0,01 mm) med dataudgang **på forespørgsel** (se nr. 486511-486516).

Teknisk beskrivelse

Gevind	M4
Gevindstigning	0,7 mm
Aflæsning	0,5 mm

Gevindtype	M
Norm	DIN 13
Lærertype	Nogo-lærer
Lærertype	Go-lærer
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Gevind-tolerancedorn

Services

maks. Ø 60 mm	028650 60
---------------	-----------