

**Kraftmåler flad form, Måleområde: 0-5kN****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479110 0-5 |
| GTIN | 2050001056405 |
| Artikelklasse | 47F |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling. Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP43: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.

Især velegnet til **målinger på skruestik**.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|--|
| Ø kraftføler | 90 mm |
| Stempelflade | 10 cm ² |
| Højde, kraftføler | 38 mm |
| Skalainddelingsværdi | 0,1 kN |
| Måleområde | 0 - 5 kN |
| Driftstemperatur | -10 - 50 °C |
| Fejlgrænse | ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) % |
| Ø stempel | 50 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 43 |
| Måleværktøj | analog |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Kraftmåler |